

Art.-Nr.: 10.01.03.00309

**Dati tecnici**


Attributo	Valore
Temperatura d'intervento	0 ... 80 °C
Lunghezza L1	200,00 mm
Connessione a ventosa	G1/4\"-AG
Collegamento traversa trasversale	2 linguetta

HTR-UNI 2N G2 200

Il supporto universale HTR-UNI viene fornita non montata. La fornitura è costituita da:

- Tubo di supporto – disponibile in diverse lunghezze
- Fascetta a sfera – disponibile in diverse versioni

Accessori disponibili: adattatore per profili, adattatore per tubo, inserto riduttore, collegamento a ventosa



Dati di costruzione HTR-UNI 2N G2 200

**Dati di costruzione**

Attributo	Valore
Lunghezza L1	200,00 mm
Lunghezza L2	190,00 mm
Lunghezza L	30,00 mm
Larghezza B	44,00 mm
Altezza H	27,50 mm
Diametro esterno D	59,00 mm
Filettatura G1	G1/4\"-AG
Filettatura G2	M6-AG
Lunghezza della filettatura LG2	6,0 mm
Angolo di rotazione W	15,0 °



Art.-Nr.: 10.01.03.00309

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Peso	222,1 g
Famiglia di prodotti	HTR-UNI

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.03.00309](http://www.schmalz.com/10.01.03.00309)

**Ordinare gli accessori dati 10.01.03.00309**

Typ		codice articolo
Raccordo a innesto diritto	STV-GE G1/4-AG 10	10.08.02.00251
Raccordo a innesto diritto	STV-GE G1/4-AG 12	10.08.02.00208
Raccordo a innesto diritto	STV-GE G1/4-AG 8	10.08.02.00207
Raccordo a innesto diritto	STV-GE G1/4-AG 6	10.08.02.00205
Collegamento ventosa (rigida)	SAUG-ANB G1/4-AG 80	10.01.03.00292

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.03.00309**

Typ		codice articolo
Collegamento ventosa (rigida)	SAUG-ANB G1/4-AG 200	10.01.03.00308

