

Art.-Nr.: 10.01.03.00328




HTR-UNI 2N G2 110

Il supporto universale HTR-UNI viene fornita non montata. La fornitura è costituita da:

- Tubo di supporto – disponibile in diversi lunghezze
- Fascetta a sfera – disponibile in diversi versione

Accessori disponibili: adattatore per profili, adattatore per tubo, inserto riduttore, collegamento de ventosa



Dati di costruzione HTR-UNI 2N G2 110

Dati tecnici

Attributo	Valore
Temperatura d'intervento	0 ... 80 °C
Lunghezza L1	110,00 mm
Connessione a ventosa	G1/4"-AG
Collegamento traversa trasversale	2 linguetta

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	110,00 mm
Lunghezza L2	100,00 mm
Lunghezza L	30,00 mm
Larghezza B	44,00 mm
Altezza H	27,50 mm
Diametro esterno D	59,00 mm
Filettatura G1	G1/4"-AG
Filettatura G2	M6-AG
Lunghezza della filettatura LG2	6,0 mm
Angolo di rotazione W	15,0 °



Art.-Nr.: 10.01.03.00328

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Peso	204,2 g
Famiglia di prodotti	HTR-UNI

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.03.00328

**Ordinare gli accessori dati 10.01.03.00328**

Typ		codice articolo
Raccordo a innesto diritto	STV-GE G1/4-AG 10	10.08.02.00251
Raccordo a innesto diritto	STV-GE G1/4-AG 12	10.08.02.00208
Raccordo a innesto diritto	STV-GE G1/4-AG 6	10.08.02.00205
Raccordo a innesto diritto	STV-GE G1/4-AG 8	10.08.02.00207
Collegamento ventosa (rigida)	SAUG-ANB G1/4-AG 80	10.01.03.00292

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.03.00328**

Typ		codice articolo
Collegamento ventosa (rigida)	SAUG-ANB G1/4-AG 110	10.01.03.00327

