

Ventouse plate (ovale)

SGON 60x20 NBR-55 G1/4-IG

Art.-Nr.: 10.01.05.00095




SGON 60x20 NBR-55 G1/4-IG

La ventouse SGON (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée non montée. Contenu de la livraison :

- Ventouse de type SGO – pièce en élastomère, disponible en différentes tailles (LxL) et matières
- Insert de connexion de type SA-NIP – disponible en différents filetages
- A partir de la taille 24 x 8 mm un collier à oreilles est inclus dans la livraison

Pièces de rechange disponibles : ventouse SGO, insert de connexion SA-NIP, collier à oreilles



Données de construction SGON 60x20 NBR-55 G1/4-IG

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Connexion	G1/4"-F
Dimension (LxL)	60x20
Matière de l'insert	Aluminium

Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	36,00 mm
Diamètre nominal dn	3,50 mm
Filetage G1	G1/4"-F
Longueur du filetage LG1	12,0 mm
Taille de la clé SW1	17,0 mm
Allongement du ressort Z	2,5 mm
Largeur de la ventouse Bs	20,00 mm
Ls	60,00 mm
Lmax.(S)	61,00 mm
Bmax(S)	22,00 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en caoutchouc selon la norme DIN ISO 3302-1 M3



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.05.00095

Ventouse plate (ovale)

SGON 60x20 NBR-55 G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.01.05.00095



Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	6,0 mm
Rayon min. de la pièce (convexe)	20,0 mm
Force d'aspiration (-600mbar)	50,10 N
Poids propre	18,50 g
Volume	3,611 cm ³
Nombre de soufflets	0,0
Famille de produits	SGON
Dimension (Lxl)	60x20

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.05.00095



Données de commande pièce de rechange 10.01.05.00095

Typ	Nombre d'article
Insert de raccordement de ventouse	10.01.05.00121
Collier à oreilles	10.07.10.00033



Données de commande pièces d'usure 10.01.05.00095

Typ	Nombre d'article
Ventouse plate (ovale)	10.01.05.00154
Collier à oreilles	10.07.10.00033



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.05.00095

2