

Art.-Nr.: 10.01.05.00096

**Données techniques**


Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Connexion	G1/4"-M
Dimension (Lxl)	60x20
Matière de l'insert	Aluminium

SGON 60x20 NBR-55 G1/4-AG

La ventouse SGON (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée non montée. Contenu de la livraison :

- Ventouse de type SGO – pièce en élastomère, disponible en différentes tailles (Lxl) et matières
- Insert de connexion de type SA-NIP – disponible en différents filetages
- A partir de la taille 24 x 8 mm un collier à oreilles est inclus dans la livraison

Pièces de rechange disponibles : ventouse SGO, insert de connexion SA-NIP, collier à oreilles



Données de construction SGON 60x20 NBR-55 G1/4-AG

Données de construction

Hauteur H	26,00 mm
Diamètre nominal dn	3,50 mm
Filetage G1	G1/4"-M
Longueur du filetage LG1	10,0 mm
Taille de la clé SW1	17,0 mm
Allongement du ressort Z	2,5 mm
Largeur de la ventouse Bs	19,00 mm
Ls	59,00 mm
Lmax.(S)	61,00 mm
Bmax(S)	22,00 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en caoutchouc selon la norme DIN ISO 3302-1 M3



Art.-Nr.: 10.01.05.00096

**Données techniques**

Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	6,0 mm
Rayon min. de la pièce (convexe)	20,0 mm
Force d'aspiration (-600mbar)	50,10 N
Poids propre	19,00 g
Volume	3,611 cm ³
Nombre de soufflets	0,0
Famille de produits	SGON
Dimension (Lxl)	60x20

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Données de commande pièce de rechange 10.01.05.00096**

Typ		Nombre d'article
Insert de raccordement de ventouse	SA-NIP N023 G1/4-AG DN350	10.01.05.00122
Insert de raccordement de ventouse	SA-NIP N023 G1/4-IG DN350	10.01.05.00121
Collier à oreilles	ZOKL 15-18	10.07.10.00033

**Données de commande pièces d'usure 10.01.05.00096**

Typ		Nombre d'article
Ventouse plate (ovale)	SGO 60x20 NBR-55 N023	10.01.05.00154
Collier à oreilles	ZOKL 15-18	10.07.10.00033

