

**Teknik veriler**


| Attribute                  | Value             |
|----------------------------|-------------------|
| Vantuz malzemesi           | Nitril kauçuk NBR |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55.0 Shore A      |
| Bağlantı                   | G1/8"-M           |
| Boyutlar (LxW)             | 24x8              |
| Meme ucu malzemesi         | Alüminyum         |

SGON 24x8 NBR-55 G1/8-AG

Vantuz SGON (elastomer parça + bağlantı nipeli) demonte olarak teslim edilir. Teslimat aşağıdakilerden oluşur:

- SGO tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli boyutlarda (LxW) ve malzemelerde mevcuttur
- SA-NIP tipi bağlantı nipeli - çeşitli dişlerle mevcuttur
- 24 x 8 mm ve daha büyük boyuttaki kaplar iki kulaklı bir kelepçe ile teslim edilir

Mevcut yedek parçalar: vantuz SGO, bağlantı nipeli SA-NIP, iki kulaklı kelepçe

**Tasarım verileri**

| Attribute           | Value    |
|---------------------|----------|
| Yükseklik H         | 17.00 mm |
| Nominal çap dn      | 1.50 mm  |
| Diş G1              | G1/8"-M  |
| Diş uzunluğu LG1    | 8.0 mm   |
| Anahtar boyutu SW1  | 14.0 mm  |
| Yay stroku Z        | 1.0 mm   |
| Vantuz genişliği Bs | 8.00 mm  |
| Ls                  | 24.00 mm |
| Lmaks.(S)           | 24.50 mm |
| Bmax(S)             | 9.00 mm  |

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca kauçuk parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları.

Tasarım verileri SGON 24x8 NBR-55 G1/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.05.00102

**Teknik veriler**

| Attribute                          | Value                 |
|------------------------------------|-----------------------|
| Vantuz malzemesi                   | Nitril kauçuk NBR     |
| Malzeme sertliği [Shore A]         | 55.0 Shore A          |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d     | 4.0 mm                |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 7.5 mm                |
| Emme kuvveti (-600mbar)            | 8.00 N                |
| Ağırlık                            | 6.7 g                 |
| Boyutlar (LxW)                     | 24 x 8                |
| Cilt                               | 0.327 cm <sup>3</sup> |
| Körük Sayısı                       | 0.0                   |
| Ürün ailesi                        | SGON                  |

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.05.00102](http://www.schmalz.com/10.01.05.00102)

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.05.00102**

| Typ                   | Ürün numarası             |
|-----------------------|---------------------------|
| Vantuz bağlantı nipel | SA-NIP N022 G1/8-AG DN350 |
| Vantuz bağlantı nipel | SA-NIP N022 G1/8-IG DN350 |
| İki kulaklı kelepçe   | ZOKL 11-13                |

**Aşınma parçaları için sipariş verileri 10.01.05.00102**

| Typ                 | Ürün numarası        |
|---------------------|----------------------|
| Düz vantuz (oval)   | SGO 24x8 NBR-55 N022 |
| İki kulaklı kelepçe | ZOKL 11-13           |

[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.05.00102](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.05.00102)