


Art.-Nr.: 10.01.05.00122

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière	Aluminium
Longueur L1	25,00 mm
Diamètre nominal dn	3,50 mm
Filetage G1	G1/4"-M
Longueur d'adaptation	5,00 mm

SA-NIP N023 G1/4-AG DN350



Données de construction SA-NIP N023 G1/4-AG DN350

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L1	25,00 mm
Longueur L2	8,00 mm
Longueur L	5,00 mm
Diamètre extérieur D2	12,0 mm
Diamètre extérieur D	13,50 mm
Diamètre nominal dn	3,50 mm
Filetage G1	G1/4"-M
Longueur du filetage LG1	10,0 mm
Taille de la clé SW1	17,0 mm
Largeur des appartements SW2	5,0 mm

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Famille d'insert	N 023
Poids propre	9,4 g
Matière	Aluminium


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.05.00122

Insert de raccordement de ventouse

SA-NIP N023 G1/4-AG DN350



Art.-Nr.: 10.01.05.00122



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.05.00122



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.05.00122