


Art.-Nr.: 10.01.05.00124



SA-NIP N022 G1/8-AG DN350



Datos de diseño SA-NIP N022 G1/8-AG DN350

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Material	Aluminio
Longitud L1	18,50 mm
Diámetro nominal dn	3,50 mm
Rosca G1	G1/8"-MA
Longitud de montaje	5,00 mm

**Datos de diseño**

Atributo	Valor
Longitud L1	18,50 mm
Longitud L2	2,00 mm
Longitud L	5,00 mm
Diámetro exterior D2	6,0 mm
Diámetro exterior D	7,50 mm
Diámetro nominal dn	3,50 mm
Rosca G1	G1/8"-MA
Longitud de rosca LG1	8,0 mm
Tamaño de la llave SW1	14,0 mm
Longitud L3	2,50 mm

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Familia de boquillas	N 022
Peso	3,8 g
Material	Aluminio



Boquilla de conexión de ventosa

## SA-NIP N022 G1/8-AG DN350



Art.-Nr.: 10.01.05.00124



**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: [www.schmalz.com/10.01.05.00124](http://www.schmalz.com/10.01.05.00124)



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.05.00124](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.05.00124)