


Art.-Nr.: 10.01.05.00125



SA-NIP N021 M5-IG DN200

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière	Aluminium
Longueur L1	15,50 mm
Diamètre nominal dn	2,00 mm
Filetage G1	M5-F
Longueur d'adaptation	10,00 mm



Données de construction SA-NIP N021 M5-IG DN200

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L1	15,50 mm
Longueur L2	2,00 mm
Longueur L	10,00 mm
Diamètre extérieur D2	5,0 mm
Diamètre extérieur D	6,50 mm
Diamètre nominal dn	2,00 mm
Filetage G1	M5-F
Longueur du filetage LG1	5,5 mm
Taille de la clé SW1	8,0 mm
Longueur L3	2,50 mm

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Famille d'insert	N 021
Poids propre	1,5 g
Matière	Aluminium



Insert de raccordement de ventouse

SA-NIP N021 M5-IG DN200



Art.-Nr.: 10.01.05.00125



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.05.00125



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.05.00125