




SGO 45x15 NBR-55 N023

## Données techniques

| Attribut                       | Valeur                 |
|--------------------------------|------------------------|
| Matière de la ventouse         | Caoutchouc nitrile NBR |
| Dureté de la matière [Shore A] | 55,0 Shore A           |
| Dimension (Lxl)                | 45 x 15                |



Données de construction SGO 45x15 NBR-55 N023

## Données de construction

| Attribut                  | Valeur   |
|---------------------------|----------|
| Hauteur H2                | 8,00 mm  |
| Hauteur H                 | 21,00 mm |
| Diamètre de la tête Dk    | 15,5 mm  |
| Diamètre nominal dn       | 3,00 mm  |
| Diamètre intérieur d1     | 13,0 mm  |
| Diamètre intérieur d      | 11,50 mm |
| Allongement du ressort Z  | 2,0 mm   |
| Hauteur H3                | 10,00 mm |
| Largeur de la ventouse Bs | 14,40 mm |
| Ls                        | 44,40 mm |

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Art.-Nr.: 10.01.05.00153

**Données techniques**

| Attribut                       | Valeur                 |
|--------------------------------|------------------------|
| Matière de la ventouse         | Caoutchouc nitrile NBR |
| Dureté de la matière [Shore A] | 55,0 Shore A           |
| Force d'aspiration (-600mbar)  | 28,20 N                |
| Poids propre                   | 6,3 g                  |
| Dimension (Lxl)                | 45 x 15                |
| Famille de produits            | SGO                    |

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.01.05.00153](http://www.schmalz.com/10.01.05.00153)

**Données de commande des accessoires 10.01.05.00153**

| Typ                                |                           | num            |
|------------------------------------|---------------------------|----------------|
| Insert de raccordement de ventouse | SA-NIP N023 G1/4-AG DN350 | 10.01.05.00122 |
| Insert de raccordement de ventouse | SA-NIP N023 G1/4-IG DN350 | 10.01.05.00121 |

