

Ventouse plate (ovale)

SGO 60x20 NBR-55 N023


Art.-Nr.: 10.01.05.00154



SGO 60x20 NBR-55 N023

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Dimension (Lxl)	60x20



Données de construction SGO 60x20 NBR-55 N023

Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H2	8,00 mm
Hauteur H	21,00 mm
Diamètre de la tête Dk	15,5 mm
Diamètre nominal dn	4,00 mm
Diamètre intérieur d1	13,0 mm
Diamètre intérieur d	11,50 mm
Allongement du ressort Z	2,5 mm
Hauteur H3	10,00 mm
Largeur de la ventouse Bs	19,00 mm
Ls	59,00 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.05.00154

1

Ventouse plate (ovale)

SGO 60x20 NBR-55 N023



Art.-Nr.: 10.01.05.00154



Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Force d'aspiration (-600mbar)	50,10 N
Poids propre	9,70 g
Famille de produits	SGO
Dimension (LxL)	60x20

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.05.00154



Données de commande accessoires 10.01.05.00154

Typ	Nombre d'article
Insert de raccordement de ventouse	10.01.05.00122
Insert de raccordement de ventouse	10.01.05.00121



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.05.00154