

Вакуумная плита (овальная)
SPLO 200x30 NBR-55



Art.-Nr.: 10.01.05.00183



SPLO 200x30 NBR-55

Вакуумная плита SPLO, доступна в различных диаметрах и опционально с сенсорным клапаном, поставляется с опорной пластиной, вулканизированной в эластомерную часть.


Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
Размеры (ДхШ)	200 x 30
Высота H	20,60 mm

Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H2	6,00 mm
Высота H	20,60 mm
Длина головы Lk	220,00 mm
Ход пружины Z	5,3 mm
Ширина присоски Bs	29,20 mm
Ls	200,00 mm
Lmax.(S)	203,00 mm
Bmax(S)	32,00 mm
Bk	30,00 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3



Конструктивные данные SPLO 200x30 NBR-55



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.05.00183

Art.-Nr.: 10.01.05.00183



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	30,0 mm
Всасывающая сила (-600 мбар)	260,00 N
Вес	400,0 g
Размеры (ДхШ)	200 x 30
Объем	24,393 cm ³
Количество складок	0,0
Семейство продуктов	SPLO

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.05.00183

