Piastra di aspirazione (ovale)

SPLO 300x55 NBR-55

Art.-Nr.: 10.01.05.00187



SPLO 300x55 NBR-55

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Dimensione (lxl)	300 x 55
Altezza H	19,00 mm

La piastra di aspirazione SPLO, disponibile in diversi diametri e valvola ad impulsi optionale, viene con piastra portante vulcanizzato a la parte in elastomero.



Dati di costruzione SPLO 300x55 NBR-55

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	19,00 mm
Lunghezza della testa Lk	275,30 mm
Freccia elastica Z	6,8 mm
Lunghezza L3	273,00 mm
Larghezza B3	28,00 mm
Larghezza ventosa Bs	51,40 mm
Ls	296,40 mm
Lmax.(S)	305,00 mm
Bmax(S)	60,00 mm
Bk	31,00 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Contattare Schmalz: Schmalz s.r.l. • Via Ticino 105 • 28066 Galliate (NO) • +39 0321 621 510 • schmalz@schmalz.it

Piastra di aspirazione (ovale)

SPLO 300x55 NBR-55

Art.-Nr.: 10.01.05.00187

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR
Raggio pezzo min. (convesso)	50,0 mm
Forza di presa (-600 mbar)	710,00 N
Peso	530,0 g
Dimensione (lxl)	300 x 55
Volume	92,727 cm^3
Numero di pieghe	0,0
Famiglia di prodotti	SPLO

Nota: Forza di presa: Le forze di presa indicate sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e con una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - non includono un fattore di sicurezza.

Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: **www.schmalz.com/10.01.05.00187**

Contattare Schmalz: Schmalz s.r.l. • Via Ticino 105 • 28066 Galliate (NO) • +39 0321 621 510 • schmalz@schmalz.it