Ventouse plate (ovale)

SPLO 300x100 NBR-55 TV

Art.-Nr.: 10.01.05.00188

SPLO 300x100 NBR-55 TV

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Dimension (Lxl)	300 x 100
Hauteur H	25,00 mm

La ventouse plate SPLO, disponible en différents diamètres et palpeur mécanique en option, est livrée avec plaque support vulcanisée à la pièce en élastomère.



Données de construction SPLO 300x100 NBR-55 TV

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L2	92,00 mm
Hauteur H1	53,50 mm
Hauteur H	25,00 mm
Longueur de la tête Lk	266,70 mm
Filetage G1	G1/4"-M
Longueur du filetage LG1	13,0 mm
Filetage G2	G1/8"-F
Longueur du filetage LG2	9,5 mm
Longueur du filetage LG3	9,0 mm
Allongement du ressort Z	8,8 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Contacter Schmalz : Schmalz S.A.S • Le Prométhée • 65, Avenue du Général de Gaulle • 77420 Champs-sur-Marne • +33 1 6473 1730 • schmalz@schmalz.fr

Ventouse plate (ovale)

SPLO 300x100 NBR-55 TV

Art.-Nr.: 10.01.05.00188

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR
Rayon min. de la pièce (convexe)	175,0 mm
Force d'aspiration (-600mbar)	1.250,00 N
Poids propre	1.300,0 g
Dimension (Lxl)	300 x 100
Volume	256,392 cm^3
Nombre de soufflets	0,0
Famille de produits	SPLO

Note : Force d'aspiration : Les forces d'aspiration indiquées sont des valeurs théoriques à un vide de -0,6 bar et avec une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles ne comprennent pas de facteur de sécurité

Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : **www.schmalz.com/10.01.05.00188**

Contacter Schmalz : Schmalz S.A.S • Le Prométhée • 65, Avenue du Général de Gaulle • 77420 Champs-sur-Marne • +33 1 6473 1730 • schmalz@schmalz.fr