

Art.-Nr.: 10.01.05.00231

**Données techniques**

Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR conducteur
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Connexion	G1/8"-M
Dimension (Lxl)	24x8
Matière de l'insert	Aluminium

SGON 24x8 NBR-CO-55 G1/8-AG

La ventouse SGON (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée non montée. Contenu de la livraison :

- Ventouse de type SGO – pièce en élastomère, disponible en différentes tailles (Lxl) et matières
- Insert de connexion de type SA-NIP – disponible en différents filetages
- A partir de la taille 24 x 8 mm un collier à oreilles est inclus dans la livraison

Pièces de rechange disponibles : ventouse SGO, insert de connexion SA-NIP, collier à oreilles

**Données de construction**

Hauteur H	17,00 mm
Diamètre nominal dn	1,50 mm
Filetage G1	G1/8"-M
Longueur du filetage LG1	8,0 mm
Taille de la clé SW1	14,0 mm
Allongement du ressort Z	1,0 mm
Largeur de la ventouse Bs	8,00 mm
Ls	24,00 mm
Lmax.(S)	24,50 mm
Bmax(S)	9,00 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en caoutchouc selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données de construction SGON 24x8 NBR-CO-55 G1/8-AG


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.05.00231

Art.-Nr.: 10.01.05.00231

**Données techniques**

Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR conducteur
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	4,0 mm
Rayon min. de la pièce (convexe)	7,5 mm
Force d'aspiration (-600mbar)	8,00 N
Poids propre	6,70 g
Volume	0,327 cm ³
Nombre de soufflets	0,0
Famille de produits	SGON
Dimension (Lxl)	24x8

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Données de commande pièce de rechange 10.01.05.00231**

Typ		Nombre d'article
Insert de raccordement de ventouse	SA-NIP N022 G1/8-AG DN350	10.01.05.00124
Insert de raccordement de ventouse	SA-NIP N022 G1/8-IG DN350	10.01.05.00123
Collier à oreilles	ZOKL 11-13	10.07.10.00032

**Données de commande pièces d'usure 10.01.05.00231**

Typ		Nombre d'article
Ventouse plate (ovale)	SGO 24x8 NBR-CO-55 N022	10.01.05.00227
Collier à oreilles	ZOKL 11-13	10.07.10.00032

