

Aspiratore piatto (ovale)

SGO 12x4 NBR-55 N020




Art.-Nr.: 10.01.05.00235



Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Dimensione (lxl)	12 x 4

SGO 12x4 NBR-55 N020



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H2	9,30 mm
Altezza H	15,00 mm
Diametro della testa Dk	8,0 mm
Diametro nominale dn	1,50 mm
Diametro interno d	4,20 mm
Freccia elastica Z	0,5 mm
Larghezza ventosa Bs	4,00 mm
Ls	12,00 mm
Lmax.(S)	13,00 mm
Bmax(S)	5,00 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati di costruzione SGO 12x4 NBR-55 N020



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.05.00235

1

Aspiratore piatto (ovale)

SGO 12x4 NBR-55 N020



Art.-Nr.: 10.01.05.00235



Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Forza di presa (-600 mbar)	1,80 N
Peso	0,5 g
Dimensione (lxl)	12 x 4
Famiglia di prodotti	SGO

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.05.00235



Ordinare gli accessori dati 10.01.05.00235

Typ		codice articolo
Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N020 M5-AG DN180	10.01.01.00312



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.05.00235