

Art.-Nr.: 10.01.05.00424

**Données techniques**


Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Matière haute température HT1
Dureté de la matière [Shore A]	60,0 Shore A
Connexion	G1/4"-F
Dimension (Lxl)	75x25
Matière de l'insert	Aluminium
Propriété de la matière	non-marquant

SGON 75x25 HT1-60 G1/4-IG

La ventouse SGON (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée non montée. Contenu de la livraison :

- Ventouse de type SGO – pièce en élastomère, disponible en différentes tailles (Lxl) et matières
- Insert de connexion de type SA-NIP – disponible en différents filetages
- A partir de la taille 24 x 8 mm un collier à oreilles est inclus dans la livraison

Pièces de rechange disponibles : ventouse SGO, insert de connexion SA-NIP, collier à oreilles

**Données de construction**

Attribut	Valeur
Hauteur H	36,00 mm
Diamètre nominal dn	3,50 mm
Filetage G1	G1/4"-F
Longueur du filetage LG1	12,0 mm
Taille de la clé SW1	17,0 mm
Allongement du ressort Z	2,8 mm
Largeur de la ventouse Bs	25,00 mm
Ls	75,00 mm
Lmax.(S)	77,00 mm
Bmax(S)	27,50 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en caoutchouc selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données de construction SGON 75x25 HT1-60 G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.01.05.00424

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Matière haute température HT1
Dureté de la matière [Shore A]	60,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	6,0 mm
Rayon min. de la pièce (convexe)	30,0 mm
Force d'aspiration (-600mbar)	78,30 N
Poids propre	26,40 g
Volume	5,860 cm ³
Nombre de soufflets	0,0
Famille de produits	SGON
Dimension (LxI)	75x25

Remarque : Force d'aspiration : les valeurs de force d'aspiration sont des valeurs théoriques obtenues à un vide de -0,6 bar et sur une surface de pièce sèche, lisse et régulière ; elles sont indiquées sans coefficient de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : le diamètre de tuyau recommandé correspond à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.05.00424

**Données de commande pièce de rechange 10.01.05.00424**

Typ		Nombre d'article
Inserts de raccordement de ventouses	SA-NIP N023 G1/4-IG DN350	10.01.05.00121
Collier à oreilles	ZOKL 15-18	10.07.10.00033

**Données de commande pièces d'usure 10.01.05.00424**

Typ		Nombre d'article
Ventouse plate (ovale)	SGO 75x25 HT1-60 N023	10.01.05.00441
Collier à oreilles	ZOKL 15-18	10.07.10.00033


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.05.00424