Ventouse plate (ovale)

SGO 12x4 HT1-60 N020

Art.-Nr.: 10.01.05.00428

SGO 12x4 HT1-60 N020

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Matière haute température HT1
Dureté de la matière [Shore A]	60,0 Shore A
Dimension (Lxl)	12 x 4
Propriété de la matière	non-marquant



Données de construction SGO 12x4 HT1-60 N020

Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H2	9,30 mm
Hauteur H	15,00 mm
Diamètre de la tête Dk	8,0 mm
Diamètre nominal dn	1,50 mm
Diamètre intérieur d	4,20 mm
Allongement du ressort Z	0,5 mm
Largeur de la ventouse Bs	4,00 mm
Ls	12,00 mm
Lmax.(S)	13,00 mm
Bmax(S)	5,00 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Contacter Schmalz : Schmalz S.A.S • Le Prométhée • 65, Avenue du Général de Gaulle • 77420 Champs-sur-Marne • +33 1 6473 1730 • schmalz@schmalz.fr

Ventouse plate (ovale)

SGO 12x4 HT1-60 N020

Art.-Nr.: 10.01.05.00428

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Matière haute température HT1
Dureté de la matière [Shore A]	60,0 Shore A
Force d'aspiration (-600mbar)	1,80 N
Poids propre	0,5 g
Dimension (Lxl)	12 x 4
Famille de produits	SGO

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : **www.schmalz.com/10.01.05.00428**

Données de commande des accessoires 10.01.05.00428

Typ		num
Insert de raccordement de ventouse	SA-NIP N020 M5-AG DN180	10.01.01.00312

Contacter Schmalz : Schmalz S.A.S • Le Prométhée • 65, Avenue du Général de Gaulle • 77420 Champs-sur-Marne • +33 1 6473 1730 • schmalz@schmalz.fr