


Art.-Nr.: 10.01.05.00438



SGO 30x10 HT1-60 N022

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	高温材質 HT1
材質の硬度 [ショアA]	60.0 Shore A
サイズ (LxW)	30 x 10
材質	ノンマーキング



デザインデータ SGO 30x10 HT1-60 N022

デザインデータ

属性	価値
高さ H2	3.00 mm
高さ H	12.00 mm
ヘッド径 Dk	11.5 mm
呼び径 dn	2.50 mm
内径 d1	7.0 mm
内径 d	5.50 mm
スプリングストローク Z	1.5 mm
高さ H3	5.50 mm
真空パッド幅 Bs	9.40 mm
Ls	29.40 mm

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。

Art.-Nr.: 10.01.05.00438

 技術資料

属性	値
真空パッドの材質	高温材質 HT1
材質の硬度 [ショアA]	60.0 Shore A
吸着力 (-600mbar)	12.20 N
質量	1.1 g
サイズ (LxW)	30 x 10
製品ファミリー	SGO

注記：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません。ホース径：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。

 その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.05.00438

 データアクセサリを注文する **10.01.05.00438**

Typ		製品コード
接続ニップル (取付ネジ)	SA-NIP N022 G1/8-AG DN350	10.01.05.00124
接続ニップル (取付ネジ)	SA-NIP N022 G1/8-IG DN350	10.01.05.00123