




SGO 45x15 HT1-60 N023



Données de construction SGO 45x15 HT1-60 N023

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Matière haute température HT1
Dureté de la matière [Shore A]	60,0 Shore A
Dimension (Lxl)	45 x 15
Propriété de la matière	non-marquant

Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H2	8,00 mm
Hauteur H	21,00 mm
Diamètre de la tête Dk	15,5 mm
Diamètre nominal dn	3,00 mm
Diamètre intérieur d1	13,0 mm
Diamètre intérieur d	11,50 mm
Allongement du ressort Z	2,0 mm
Hauteur H3	10,00 mm
Largeur de la ventouse Bs	14,40 mm
Ls	44,40 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Art.-Nr.: 10.01.05.00439

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Matière haute température HT1
Dureté de la matière [Shore A]	60,0 Shore A
Force d'aspiration (-600mbar)	28,20 N
Poids propre	3,4 g
Dimension (Lxl)	45 x 15
Famille de produits	SGO

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.05.00439

**Données de commande des accessoires 10.01.05.00439**

Typ		num
Insert de raccordement de ventouse	SA-NIP N023 G1/4-AG DN350	10.01.05.00122
Insert de raccordement de ventouse	SA-NIP N023 G1/4-IG DN350	10.01.05.00121

