

Düz vantuz (oval)

## SAOF 90x30 HT2-65 G3/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.05.00745




SAOF 90x30 HT2-65 G3/8-IG

Çeşitli boyutlarda mevcut olan SAOF HT2 vantuz, elastomer parçaya yapıştırılmış bağlantı nipel ile birlikte teslim edilir.

### Teknik veriler

| Attribute                  | Value                         |
|----------------------------|-------------------------------|
| Vantuz malzemesi           | Yüksek sıcaklık malzemesi HT2 |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 65.0 Shore A                  |
| Boyutlar (LxW)             | 90 x 30                       |
| Bağlantı                   | G3/8-IG                       |
| Meme ucu malzemesi         | Nikel kaplama                 |



Tasarım verileri SAOF 90x30 HT2-65 G3/8-IG

### Tasarım verileri

| Attribute           | Value    |
|---------------------|----------|
| Yükseklik H         | 27.00 mm |
| Nominal çap dn      | 6.00 mm  |
| Dış G1              | G3/8"-F  |
| Dış uzunluğu LG1    | 9.0 mm   |
| Anahtar boyutu SW1  | 22.0 mm  |
| Yay stroku Z        | 3.0 mm   |
| Vantuz genişliği Bs | 30.60 mm |
| Ls                  | 90.60 mm |
| Lmaks.(S)           | 94.00 mm |
| Bmax(S)             | 34.00 mm |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.05.00745](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.05.00745)

Düz vantuz (oval)

## SAOF 90x30 HT2-65 G3/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.05.00745



### Teknik veriler

| Attribute                          | Value                         |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Vantuz malzemesi                   | Yüksek sıcaklık malzemesi HT2 |
| Malzeme sertliği [Shore A]         | 65.0 Shore A                  |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d     | 4.0 mm                        |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 40.0 mm                       |
| Emme kuvveti (-600mbar)            | 122.00 N                      |
| Ağırlık                            | 68.6 g                        |
| Boyutlar (LxW)                     | 90 x 30                       |
| Yanal kuvvet                       | 94.0 N                        |
| Cilt                               | 7.000 cm <sup>3</sup>         |
| Sıcaklık direnci                   | 200.0 °C                      |
| Körük Sayısı                       | 0.0                           |
| Bağlantı                           | G3/8"-F                       |
| Ürün ailesi                        | SAOF                          |

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



### Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.05.00745](http://www.schmalz.com/10.01.05.00745)



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.05.00745](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.05.00745)