

Düz vantuz (oval)

SAOF 80x40 HT2-65 G3/8-IG




Art.-Nr.: 10.01.05.00749



SAOF 80x40 HT2-65 G3/8-IG

Çeşitli boyutlarda mevcut olan SAOF HT2 vantuz, elastomer parçaya yapıştırılmış bağlantı nipel ile birlikte teslim edilir.



Tasarım verileri SAOF 80x40 HT2-65 G3/8-IG

Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Yüksek sıcaklık malzemesi HT2
Malzeme sertliği [Shore A]	65.0 Shore A
Boyutlar (LxW)	80 x 40
Bağlantı	G3/8-IG
Meme ucu malzemesi	Nikel kaplama

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H	28.00 mm
Nominal çap dn	6.00 mm
Dış G1	G3/8"-F
Dış uzunluğu LG1	9.0 mm
Anahtar boyutu SW1	22.0 mm
Yay stroku Z	4.0 mm
Vantuz genişliği Bs	38.60 mm
Ls	80.60 mm
Lmaks.(S)	85.00 mm
Bmax(S)	43.00 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.05.00749

Düz vantuz (oval)

SAOF 80x40 HT2-65 G3/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.05.00749



Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Yüksek sıcaklık malzemesi HT2
Malzeme sertliği [Shore A]	65.0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	4.0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	50.0 mm
Emme kuvveti (-600mbar)	140.00 N
Ağırlık	64.1 g
Boyutlar (LxW)	80 x 40
Yanal kuvvet	108.0 N
Cilt	11.700 cm ³
Sıcaklık direnci	200.0 °C
Körük Sayısı	0.0
Bağlantı	G3/8"-F
Ürün ailesi	SAOF

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.05.00749



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.05.00749