



SGO 7x3.5 NBR-ESD-55 N003


## Données techniques

| Attribut                       | Valeur                     |
|--------------------------------|----------------------------|
| Matière de la ventouse         | Caoutchouc nitrile NBR-ESD |
| Dureté de la matière [Shore A] | 55,0 Shore A               |
| Propriété de la matière        | non-marquant               |

## Données de construction

| Attribut                  | Valeur  |
|---------------------------|---------|
| Hauteur H2                | 1,50 mm |
| Hauteur H                 | 6,00 mm |
| Diamètre de la tête Dk    | 6,0 mm  |
| Diamètre nominal dn       | 1,50 mm |
| Diamètre intérieur d      | 1,50 mm |
| Allongement du ressort Z  | 0,8 mm  |
| Largeur de la ventouse Bs | 3,50 mm |
| Ls                        | 7,00 mm |
| Lmax.(S)                  | 7,50 mm |
| Bmax(S)                   | 4,50 mm |

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3



Données de construction SGO 7x3.5 NBR-ESD-55 N003

Ventouse plate (ovale)

## SGO 7x3.5 NBR-ESD-55 N003



Art.-Nr.: 10.01.05.00929



### Données techniques

| Attribut                       | Valeur                     |
|--------------------------------|----------------------------|
| Matière de la ventouse         | Caoutchouc nitrile NBR-ESD |
| Dureté de la matière [Shore A] | 55,0 Shore A               |
| Force d'aspiration (-600mbar)  | 1,00 N                     |
| Poids propre                   | 0,2 g                      |
| Famille de produits            | SGO                        |

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.



### Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.01.05.00929](http://www.schmalz.com/10.01.05.00929)



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.05.00929](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.05.00929)