

SGON 4x2 NBR-ESD-55 M3-AG


Vantuz SGON (elastomer parça + bağlantı nipeli) demonte olarak teslim edilir. Teslimat aşağıdakilerden oluşur:

- SGO tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli boyutlarda (LxW) ve malzemelerde mevcuttur
- SA-NIP tipi bağlantı nipeli - çeşitli dişlerle mevcuttur
- 24 x 8 mm ve daha büyük boyuttaki kaplar iki kulaklı bir kelepçe ile teslim edilir

Mevcut yedek parçalar: vantuz SGO, bağlantı nipeli SA-NIP, iki kulaklı kelepçe

**Teknik veriler**

| Attribute                  | Value                 |
|----------------------------|-----------------------|
| Vantuz malzemesi           | Nitril kauçuk NBR-ESD |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55.0 Shore A          |
| Bağlantı                   | M3-M                  |
| Boyutlar (LxW)             | 4x2                   |
| Meme ucu malzemesi         | Alüminyum             |

**Tasarım verileri**

| Attribute           | Value   |
|---------------------|---------|
| Yükseklik H         | 8.00 mm |
| Nominal çap dn      | 1.00 mm |
| Diş G1              | M3-M    |
| Diş uzunluğu LG1    | 3.0 mm  |
| Anahtar boyutu SW1  | 5.0 mm  |
| Yay stroku Z        | 0.5 mm  |
| Vantuz genişliği Bs | 2.00 mm |
| Ls                  | 4.00 mm |
| Lmaks.(S)           | 4.50 mm |
| Bmax(S)             | 2.50 mm |

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca kauçuk parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları.

Tasarım verileri SGON 4x2 NBR-ESD-55 M3-AG

Düz vantuz (oval)

## SGON 4x2 NBR-ESD-55 M3-AG



Art.-Nr.: 10.01.05.00938



### Teknik veriler

| Attribute                          | Value                 |
|------------------------------------|-----------------------|
| Vantuz malzemesi                   | Nitril kauçuk NBR-ESD |
| Malzeme sertliği [Shore A]         | 55.0 Shore A          |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d     | 2.0 mm                |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 1.0 mm                |
| Emme kuvveti (-600mbar)            | 0.42 N                |
| Ağırlık                            | 2.0 g                 |
| Cilt                               | 0.018 cm <sup>3</sup> |
| Körük Sayısı                       | 0.0                   |
| Ürün ailesi                        | SGON                  |

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



### Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.05.00938](http://www.schmalz.com/10.01.05.00938)



### Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.05.00938

| Typ                   | Ürün numarası                             |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| Düz vantuz (oval)     | SGO 4x2 NBR-ESD-55 N003<br>10.01.05.00937 |
| Vantuz bağlantı nipel | SA-NIP N003 M3-AG DN100<br>10.01.01.00316 |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.05.00938](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.05.00938)