

Art.-Nr.: 10.01.05.00939




SGON 7x3.5 NBR-ESD-55 M3-AG

La ventouse SGON (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée non montée. Contenu de la livraison :

- Ventouse de type SGO – pièce en élastomère, disponible en différentes tailles (Lxl) et matières
- Insert de connexion de type SA-NIP – disponible en différents filetages
- A partir de la taille 24 x 8 mm un collier à oreilles est inclus dans la livraison

Pièces de rechange disponibles : ventouse SGO, insert de connexion SA-NIP, collier à oreilles



Données de construction SGON 7x3.5 NBR-ESD-55 M3-AG

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR-ESD
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Connexion	M3-M
Dimension (Lxl)	7x3.5
Matière de l'insert	Aluminium

Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	8,00 mm
Diamètre nominal dn	1,00 mm
Filetage G1	M3-M
Longueur du filetage LG1	3,0 mm
Taille de la clé SW1	5,0 mm
Allongement du ressort Z	0,8 mm
Largeur de la ventouse Bs	3,50 mm
Ls	7,00 mm
Lmax.(S)	7,50 mm
Bmax(S)	4,50 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en caoutchouc selon la norme DIN ISO 3302-1 M3



Art.-Nr.: 10.01.05.00939

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR-ESD
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	2,0 mm
Rayon min. de la pièce (convexe)	3,0 mm
Force d'aspiration (-600mbar)	1,00 N
Poids propre	2,0 g
Volume	0,029 cm ³
Nombre de soufflets	0,0
Famille de produits	SGON

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.05.00939

**Données de commande des pièces de rechange 10.01.05.00939**

Typ		num
Ventouse plate (ovale)	SGO 7x3.5 NBR-ESD-55 N003	10.01.05.00929
Insert de raccordement de ventouse	SA-NIP N003 M3-AG DN100	10.01.01.00316

