


Art.-Nr.: 10.01.05.01038



技術資料

真空パッドの材質	シリコンSI-HD
材質の硬度 [ショアA]	65.0 Shore A
サイズ (LxW)	45x15

SGO 45x15 SI-HD-65 N023



デザインデータ

高さ H2	8.00 mm
高さ H	21.00 mm
ヘッド径 Dk	15.5 mm
呼び径 dn	3.00 mm
内径 d1	13.0 mm
内径 d	11.50 mm
スプリングストローク Z	2.0 mm
高さ H3	10.00 mm
真空パッド幅 Bs	14.40 mm
Ls	44.40 mm
Lmax.(S)	46.00 mm
Bmax(S)	16.50 mm

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。

デザインデータ SGO 45x15 SI-HD-65 N023



Art.-Nr.: 10.01.05.01038

 技術資料

真空パッドの材質	シリコンSI-HD
材質の硬度 [ショアA]	65.0 Shore A
吸着力 (-600mbar)	28.20 N
質量	6.40 g
製品ファミリー	SGO
サイズ (LxW)	45x15

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。

 発注データ アクセサリ **10.01.05.01038**

Typ		本数
接続ニップル (取付ネジ)	SA-NIP N023 G1/4-AG DN350	10.01.05.00122
接続ニップル (取付ネジ)	SA-NIP N023 G1/4-IG DN350	10.01.05.00121