

Ventosa plana (ovalada)

# SGO 45x15 SI-HD-65 N023




Art.-Nr.: 10.01.05.01038



## Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Silicona SI-HD
Dureza del material [Shore A]	65,0 Shore A

SGO 45x15 SI-HD-65 N023



## Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H2	8,00 mm
Altura H	21,00 mm
Diámetro de la cabeza Dk	15,5 mm
Diámetro nominal dn	3,00 mm
Diámetro interior d1	13,0 mm
Diámetro interior d	11,50 mm
Recorrido de resorte Z	2,0 mm
Altura H3	10,00 mm
Anchura de ventosa Bs	14,40 mm
Ls	44,40 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos de diseño SGO 45x15 SI-HD-65 N023



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.05.01038](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.05.01038)

Ventosa plana (ovalada)

# SGO 45x15 SI-HD-65 N023



Art.-Nr.: 10.01.05.01038



## Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Silicona SI-HD
Dureza del material [Shore A]	65,0 Shore A
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	28,20 N
Peso	6,4 g
Familia de productos	SGO

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.



## Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: [www.schmalz.com/10.01.05.01038](http://www.schmalz.com/10.01.05.01038)



## Pedir accesorios de datos 10.01.05.01038

Typ		n
Boquilla de conexión de ventosa	SA-NIP N023 G1/4-AG DN350	10.01.05.00122
Boquilla de conexión de ventosa	SA-NIP N023 G1/4-IG DN350	10.01.05.00121



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.05.01038](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.05.01038)