

Ventouse plate (ovale)


SGO 90x30 SI-HD-65 N023



Art.-Nr.: 10.01.05.01041



SGO 90x30 SI-HD-65 N023



Données de construction SGO 90x30 SI-HD-65 N023

Données techniques

Matière de la ventouse	Silicone SI-HD
Dureté de la matière [Shore A]	65,0 Shore A
Dimension (Lxl)	90x30

Données de construction

Hauteur H2	8,00 mm
Hauteur H	21,00 mm
Diamètre de la tête Dk	17,5 mm
Diamètre nominal dn	4,00 mm
Diamètre intérieur d1	13,0 mm
Diamètre intérieur d	11,50 mm
Allongement du ressort Z	3,5 mm
Hauteur H3	10,00 mm
Largeur de la ventouse Bs	29,00 mm
Ls	89,00 mm
Lmax.(S)	92,50 mm
Bmax(S)	33,00 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.05.01041

Art.-Nr.: 10.01.05.01041

**Données techniques**

Matière de la ventouse	Silicone SI-HD
Dureté de la matière [Shore A]	65,0 Shore A
Force d'aspiration (-600mbar)	112,60 N
Poids propre	25,70 g
Famille de produits	SGO
Dimension (LxI)	90x30

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Données de commande accessoires 10.01.05.01041**

Typ		Nombre d'article
Insert de raccordement de ventouse	SA-NIP N023 G1/4-AG DN350	10.01.05.00122
Insert de raccordement de ventouse	SA-NIP N023 G1/4-IG DN350	10.01.05.00121

