

長円フラット真空吸着パッド

# SGO 90x30 SI-HD-65 N023




Art.-Nr.: 10.01.05.01041



## 技術資料

真空パッドの材質	シリコンSI-HD
材質の硬度 [ショアA]	65.0 Shore A
サイズ (LxW)	90x30

SGO 90x30 SI-HD-65 N023



## デザインデータ

高さ H2	8.00 mm
高さ H	21.00 mm
ヘッド径 Dk	17.5 mm
呼び径 dn	4.00 mm
内径 d1	13.0 mm
内径 d	11.50 mm
スプリングストローク Z	3.5 mm
高さ H3	10.00 mm
真空パッド幅 Bs	29.00 mm
Ls	89.00 mm
Lmax.(S)	92.50 mm
Bmax(S)	33.00 mm

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。

デザインデータ SGO 90x30 SI-HD-65 N023



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.05.01041](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.05.01041)

1

Art.-Nr.: 10.01.05.01041

 技術資料

真空パッドの材質	シリコンSI-HD
材質の硬度 [ショアA]	65.0 Shore A
吸着力 (-600mbar)	112.60 N
質量	25.70 g
製品ファミリー	SGO
サイズ (LxW)	90x30

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。

 発注データ アクセサリ **10.01.05.01041**

Typ		本数
接続ニップル (取付ネジ)	SA-NIP N023 G1/4-AG DN350	10.01.05.00122
接続ニップル (取付ネジ)	SA-NIP N023 G1/4-IG DN350	10.01.05.00121