




SGO 90x30 SI-HD-65 N023

Dati tecnici

Materiale della ventosa	Silicone SI-HD
Durezza del materiale [Shore A]	65,0 Shore A
Dimensione (lx)	90x30



Dati di costruzione SGO 90x30 SI-HD-65 N023

Dati di costruzione

Altezza H2	8,00 mm
Altezza H	21,00 mm
Diametro della testa Dk	17,5 mm
Diametro nominale dn	4,00 mm
Diametro interno d1	13,0 mm
Diametro interno d	11,50 mm
Freccia elastica Z	3,5 mm
Altezza H3	10,00 mm
Larghezza ventosa Bs	29,00 mm
Ls	89,00 mm
Lmax.(S)	92,50 mm
Bmax(S)	33,00 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Art.-Nr.: 10.01.05.01041

**Dati tecnici**

Materiale della ventosa	Silicone SI-HD
Durezza del materiale [Shore A]	65,0 Shore A
Forza di presa (-600 mbar)	112,60 N
Peso	25,70 g
Famiglia di prodotti	SGO
Dimensione (lxl)	90x30

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Dati di ordinazione accessori 10.01.05.01041**

Typ		Numero articolo
Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N023 G1/4-AG DN350	10.01.05.00122
Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N023 G1/4-IG DN350	10.01.05.00121

