

Ventosa piatta (ovale)

SGON 24x8 SI-HD-65 G1/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.05.01052



Dati tecnici


Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Silicone SI-HD
Durezza del materiale [Shore A]	65,0 Shore A
Connessione	G1/8"-AG
Dimensione (lxl)	24x8
Materiale del nipplo	Alluminio

SGON 24x8 SI-HD-65 G1/8-AG

La ventosa SGON (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita non montata. La fornitura è costituita da:

- Ventosa del tipo SGO – parte in elastomero, disponibile in diversi misuri (lxl) e materiali
- Nipplo di connessione del tipo SA-NIP – disponibile con diverse filettature
- A partire dalla misura 24 x 8 mm la ventosa è provvista di un morsetto a due orecchie

Parti di ricambio disponibili: ventosa SGO, nipplo di connessione SA-NIP, morsetto a due orecchie



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	17,00 mm
Diametro nominale dn	1,50 mm
Filettatura G1	G1/8"-AG
Lunghezza della filettatura LG1	8,0 mm
Misura della chiave SW1	14,0 mm
Freccia elastica Z	1,0 mm
Larghezza ventosa Bs	8,00 mm
Ls	24,00 mm
Lmax.(S)	24,50 mm
Bmax(S)	9,00 mm

Nota: tolleranze dimensionali accettabili per pezzi in gomma secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati di costruzione SGON 24x8 SI-HD-65 G1/8-AG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.05.01052

1

Ventosa piatta (ovale)

SGON 24x8 SI-HD-65 G1/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.05.01052



Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Silicone SI-HD
Durezza del materiale [Shore A]	65,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	4,0 mm
Raggio pezzo min. (convesso)	7,5 mm
Forza di presa (-600 mbar)	8,00 N
Peso	6,7 g
Volume	0,327 cm ³
Numero di pieghe	0,0
Famiglia di prodotti	SGON

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.05.01052



Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.05.01052

Typ		codice articolo
Aspiratore piatto (ovale)	SGO 24x8 SI-HD-65 N022	10.01.05.01036
Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N022 G1/8-AG DN350	10.01.05.00124
Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N022 G1/8-IG DN350	10.01.05.00123
Morsetto a due orecchie	ZOKL 11-13	10.07.10.00032



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.05.01052