

**Teknik veriler**


| Attribute                  | Value         |
|----------------------------|---------------|
| Vantuz malzemesi           | Silikon SI-HD |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 65.0 Shore A  |
| Bağlantı                   | G1/8"-F       |
| Boyutlar (LxW)             | 30x10         |
| Meme ucu malzemesi         | Alüminyum     |

SGON 30x10 SI-HD-65 G1/8-IG

Vantuz SGON (elastomer parça + bağlantı nipeli) demonte olarak teslim edilir. Teslimat aşağıdakilerden oluşur:

- SGO tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli boyutlarda (LxW) ve malzemelerde mevcuttur
- SA-NIP tipi bağlantı nipeli - çeşitli dişlerle mevcuttur
- 24 x 8 mm ve daha büyük boyuttaki kaplar iki kulaklı bir kelepçe ile teslim edilir

Mevcut yedek parçalar: vantuz SGO, bağlantı nipeli SA-NIP, iki kulaklı kelepçe

**Tasarım verileri**

| Attribute           | Value    |
|---------------------|----------|
| Yükseklik H         | 25.00 mm |
| Nominal çap dn      | 2.50 mm  |
| Diş G1              | G1/8"-F  |
| Diş uzunluğu LG1    | 9.0 mm   |
| Anahtar boyutu SW1  | 14.0 mm  |
| Yay stroku Z        | 1.5 mm   |
| Vantuz genişliği Bs | 9.40 mm  |
| Ls                  | 29.40 mm |
| Lmaks.(S)           | 30.50 mm |
| Bmax(S)             | 11.50 mm |

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca kauçuk parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları.

Tasarım verileri SGON 30x10 SI-HD-65 G1/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.05.01053

**Teknik veriler**

| Attribute                          | Value                 |
|------------------------------------|-----------------------|
| Vantuz malzemesi                   | Silikon SI-HD         |
| Malzeme sertliđi [Shore A]         | 65.0 Shore A          |
| Hortum apı (tavsiye edilen) d     | 4.0 mm                |
| İř parası yarıapı dak (dışbükey) | 7.5 mm                |
| Emme kuvveti (-600mbar)            | 12.20 N               |
| Ağırlık                            | 7.5 g                 |
| Cilt                               | 0.516 cm <sup>3</sup> |
| Körük Sayısı                       | 0.0                   |
| Ürün ailesi                        | SGON                  |

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.05.01053](http://www.schmalz.com/10.01.05.01053)

**Yedek paralar için sipariř verileri 10.01.05.01053**

| Typ                     |                           | Ürün numarası  |
|-------------------------|---------------------------|----------------|
| Flat suction cup (oval) | SGO 30x10 SI-HD-65 N022   | 10.01.05.01037 |
| Vantuz bađlantı nipelı  | SA-NIP N022 G1/8-IG DN350 | 10.01.05.00123 |
| İki kulaklı kelepe     | ZOKL 11-13                | 10.07.10.00032 |

