

Art.-Nr.: 10.01.06.00018

**Dati tecnici**


Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Misura	88,00
Numero di pieghe	2,5
Connessione	G1/4"-IG
Attacco del vuoto	G1/4"-IG
Materiale del nipplo	Alluminio
Caratteristiche del materiale	Compatibile con la FDA

FSG 88 SI-55 G1/4-IG

La ventosa FSG (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita non montata (a partire da diametro 32 mm montata). La fornitura è costituita da:

- Ventosa del tipo FG – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri e materiali
- Nipplo di connessione del tipo SA-NIP – disponibile con diverse filettature

Parti di ricambio disponibili: ventosa FG, nipplo di connessione SA-NIP

**Dati di costruzione**

Attributo	Valore
Altezza H	101,50 mm
Diametro nominale dn	8,20 mm
d2	29,3 mm
Filettatura G1	G1/4"-IG
Lunghezza della filettatura LG1	12,0 mm
Misura della chiave SW1	21,0 mm
Freccia elastica Z	34,0 mm
Diametro Ds	89,0 mm
Diametro Dmax(S)	95,5 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati di costruzione FSG 88 SI-55 G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.00018

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	9,0 mm
Raggio pezzo min. (convesso)	100,0 mm
Forza di strappo	286,00 N
Forza di presa (-600 mbar)	40,46 N
Peso	180,0 g
Volume	143,668 cm ³
Misura	88,00
Numero di pieghe	2,5
Famiglia di prodotti	FSG
Connessione	G1/4-IG

Nota: Forza di presa: Le forze di presa indicate sono valori teorici a un vuoto di -0,6 bar e con una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - non includono un fattore di sicurezza Forza di strappo: La forza di strappo delle versioni in caucciù naturale è ridotta di circa il 40% Diametro tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza del tubo flessibile di circa 2 m

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.06.00018

**Ordinare gli accessori dati 10.01.06.00018**

Typ		codice articolo
Anello di tenuta	DR 88/64x5 MOS SI-15	10.01.06.02620
Copertura per ventosa	SU 70	10.01.01.12838

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.06.00018**

Typ		codice articolo
Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N019 G1/4-IG DN820	10.01.06.01960

**Dati per l'ordinazione delle parti soggette a usura 10.01.06.00018**

Typ		codice articolo
Ventosa a soffiETTO (tondo)	FG 88 SI-55 N019	10.01.06.00147

