

Körüklü vantuzlar (yuvarlak)
FSG 18 NBR-55 M5-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.00027



Teknik veriler


Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]	55,0 Shore A
Boyut	18,00
Körük Sayısı	2,5
Bağlantı	M5-M
Vakum bağlantısı	M5-M
Meme ucu malzemesi	Alüminyum

FSG 18 NBR-55 M5-AG

Vantuz FSG (elastomer parça + bağlantı nipeli) demonte olarak teslim edilir (32 mm çapından itibaren monte edilir). Teslimat aşağıdakilerden oluşur:

- FG tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli çaplarda ve malzemelerde mevcuttur
- SA-NIP tipi bağlantı nipeli - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: vantuz FG, bağlantı nipeli SA-NIP



Tasarım verileri

Yükseklik H	27,60 mm
Nominal çap dn	2,50 mm
d2	8,0 mm
Diş G1	M5-M
Diş uzunluğu LG1	5,0 mm
Anahtar boyutu SW1	7,0 mm
Yay stroku Z	9,0 mm
Çap Ds	17,2 mm
Çap Dmax(S)	19,0 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Tasarım verileri FSG 18 NBR-55 M5-AG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00027

Körüklü vantuzlar (yuvarlak)
FSG 18 NBR-55 M5-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.00027



Teknik veriler

Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR
Malzeme sertliđi [Shore A]	55,0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	2,0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	20,0 mm
Çekme kuvveti	8,50 N
Emme kuvveti (-600mbar)	3,02 N
Ağırlık	2,90 g
Cilt	1,350 cm ³
Boyut	18,00
Körük Sayısı	2,5
Ürün ailesi	FSG
Bağlantı	M5-AG

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.01.06.00027

Typ	Ürün numarası
Schmalz Ped Ek Parçası PEEK SPI 17 PEEK	10.01.06.03283



Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.06.00027

Typ	Ürün numarası
Vantuz bağlantı nipelı SA-NIP N016 M5-AG DN250	10.01.06.00123



Sipariş Verisi Aşınma Parçaları 10.01.06.00027

Typ	Ürün numarası
Körüklü vantuz (yuvarlak) FG 18 NBR-55 N016	10.01.06.00053



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00027