

Körüklü vantuzlar (yuvarlak)

# FSG 42 NBR-55 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.00031



## Teknik veriler


|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Vantuz malzemesi           | Nitril kauçuk NBR |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55,0 Shore A      |
| Boyut                      | 42,00             |
| Körük Sayısı               | 2,5               |
| Bağlantı                   | G1/4"-M           |
| Vakum bağlantısı           | G1/4"-M           |
| Meme ucu malzemesi         | Alüminyum         |

FSG 42 NBR-55 G1/4-AG

Vantuz FSG (elastomer parça + bağlantı nipeli) demonte olarak teslim edilir (32 mm çapından itibaren monte edilir). Teslimat aşağıdakilerden oluşur:

- FG tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli çaplarda ve malzemelerde mevcuttur
- SA-NIP tipi bağlantı nipeli - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: vantuz FG, bağlantı nipeli SA-NIP



## Tasarım verileri

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Yükseklik H        | 50,00 mm |
| Nominal çap dn     | 4,40 mm  |
| d2                 | 17,8 mm  |
| Diş G1             | G1/4"-M  |
| Diş uzunluğu LG1   | 11,0 mm  |
| Anahtar boyutu SW1 | 17,0 mm  |
| Yay stroku Z       | 20,0 mm  |
| Çap Ds             | 42,6 mm  |
| Çap Dmax(S)        | 45,0 mm  |

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Tasarım verileri FSG 42 NBR-55 G1/4-AG



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00031](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00031)

Körüklü vantuzlar (yuvarlak)  
**FSG 42 NBR-55 G1/4-AG**



Art.-Nr.: 10.01.06.00031



**Teknik veriler**

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Vantuz malzemesi                   | Nitril kauçuk NBR      |
| Malzeme sertliği [Shore A]         | 55,0 Shore A           |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d     | 6,0 mm                 |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 75,0 mm                |
| Çekme kuvveti                      | 44,00 N                |
| Emme kuvveti (-600mbar)            | 14,93 N                |
| Ağırlık                            | 27,00 g                |
| Cilt                               | 19,786 cm <sup>3</sup> |
| Boyut                              | 42,00                  |
| Körük Sayısı                       | 2,5                    |
| Ürün ailesi                        | FSG                    |
| Bağlantı                           | G1/4-AG                |

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.01.06.00031**

| Typ                  | Ürün numarası        |
|----------------------|----------------------|
| Sızdırmazlık halkası | DR 42/20x5 MOS SI-15 |
| Filtre diski         | FD 34 120            |
| Vantuz kapağı        | SU 40                |



**Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.06.00031**

| Typ                   | Ürün numarası             |
|-----------------------|---------------------------|
| Vantuz bağlantı nipel | SA-NIP N018 G1/4-AG DN440 |



**Sipariş Verisi Aşınma Parçaları 10.01.06.00031**

| Typ                       | Ürün numarası     |
|---------------------------|-------------------|
| Körüklü vantuz (yuvarlak) | FG 42 NBR-55 N018 |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00031](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00031)