

Körüklü vantuzlar (yuvarlak)
FSG 32 SI-55 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.00044



Teknik veriler


Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Silikon SI
Malzeme sertliği [Shore A]	55,0 Shore A
Boyut	32,00
Körük Sayısı	2,5
Bağlantı	G1/4"-M
Vakum bağlantısı	G1/4"-M
Meme ucu malzemesi	Alüminyum
Malzeme özellikleri	FDA uyumlu

FSG 32 SI-55 G1/4-AG

Vantuz FSG (elastomer parça + bağlantı nipeli) demonte olarak teslim edilir (32 mm çapından itibaren monte edilir). Teslimat aşağıdakilerden oluşur:

- FG tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli çaplarda ve malzemelerde mevcuttur
- SA-NIP tipi bağlantı nipeli - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: vantuz FG, bağlantı nipeli SA-NIP



Tasarım verileri FSG 32 SI-55 G1/4-AG

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H	41,50 mm
Nominal çap dn	4,40 mm
d2	16,0 mm
Diş G1	G1/4"-M
Diş uzunluğu LG1	11,0 mm
Anahtar boyutu SW1	17,0 mm
Yay stroku Z	15,0 mm
Çap Ds	32,0 mm
Çap Dmax(S)	33,5 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00044

Körüklü vantuzlar (yuvarlak)
FSG 32 SI-55 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.00044



Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Silikon SI
Malzeme sertliği [Shore A]	55,0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	6,0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	35,0 mm
Çekme kuvveti	36,90 N
Emme kuvveti (-600mbar)	12,06 N
Ağırlık	17,00 g
Cilt	10,000 cm ³
Boyut	32,00
Körük Sayısı	2,5
Ürün ailesi	FSG
Bağlantı	G1/4-AG

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.00044



Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.01.06.00044

Typ		Ürün numarası
Sızdırmazlık halkası	DR 32/19x2 MOS SI-15	10.01.06.02615
Filtre diski	FD 27 120	10.01.06.02571
Schmalz Ped Ek Parçası PEEK	SPI 32 PEEK	10.01.06.03287
Vantuz kapağı	SU 30	10.01.01.12889



Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.06.00044

Typ		Ürün numarası
Vantuz bağlantı nipel	SA-NIP N018 G1/4-AG DN440	10.01.06.01065



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00044

Körüklü vantuzlar (yuvarlak)
FSG 32 SI-55 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.00044



Sipariş Verisi Aşınma Parçaları 10.01.06.00044

Typ		Ürün numarası
Körüklü vantuz (yuvarlak)	FG 32 SI-55 N018	10.01.06.00144



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00044