Ventosa a soffietto (tonda)

FSG 62 SI-55 G1/4-AG

Art.-Nr.: 10.01.06.00046

FSG 62 SI-55 G1/4-AG

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Misura	62,00
Numero di pieghe	2,5
Connessione	G1/4"-AG
Attacco del vuoto	G1/4"-AG
Materiale del nipplo	Alluminio
Caratteristiche del materiale	Compatibile con la FDA

La ventosa FSG (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita non montata (a partire da diametro 32 mm montata). La fornitura è costituita da:

- Ventosa del tipo FG – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri e materiali
- Nipplo di connessione del tipo SA-NIP – disponibile con diverse filettature

Parti di ricambio disponibili: ventosa FG, nipplo di connessione SA-NIP



Dati di costruzione FSG 62 SI-55 G1/4-AG

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	58,00 mm
Diametro nominale dn	4,40 mm
d2	29,5 mm
Filettatura G1	G1/4"-AG
Lunghezza della filettatura LG1	11,0 mm
Misura della chiave SW1	17,0 mm
Freccia elastica Z	29,0 mm
Diametro Ds	62,2 mm
Diametro Dmax(S)	65,0 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Contattare Schmalz: Schmalz s.r.l. • Via Ticino 105 • 28066 Galliate (NO) • +39 0321 621 510 • schmalz@schmalz.it

Ventosa a soffietto (tonda)

FSG 62 SI-55 G1/4-AG

Art.-Nr.: 10.01.06.00046

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	6,0 mm
Raggio pezzo min. (convesso)	75,0 mm
Forza di strappo	137,00 N
Forza di presa (-600 mbar)	41,01 N
Peso	60,0 g
Volume	61,122 cm^3
Misura	62,00
Numero di pieghe	2,5
Famiglia di prodotti	FSG
Connessione	G1/4-AG

Nota: Forza di presa: Le forze di presa indicate sono valori teorici a un vuoto di -0,6 bar e con una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - non includono un fattore di sicurezza Forza di strappo: La forza di strappo delle versioni in caucciù naturale è ridotta di circa il 40% Diametro tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza del tubo flessibile di circa 2 m

Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: **www.schmalz.com/10.01.06.00046**

Dati di ordinazione accessori 10.01.06.00046

Typ		codice articolo
Anello di tenuta	DR 62/42x5 MOS SI-15	10.01.06.02617
Copertura per ventosa	SU 70	10.01.01.12838

Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.01.06.00046

Typ		codice articolo
Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N018 G1/4-AG DN440	10.01.06.01065

Dati di ordinazione pezzi soggetti a usura 10.01.06.00046

Typ		codice articolo
Ventosa a soffietto (tondo)	FG 62 SI-55 N018	10.01.06.00146

Contattare Schmalz: Schmalz s.r.l. • Via Ticino 105 • 28066 Galliate (NO) • +39 0321 621 510 • schmalz@schmalz.it