

Körüklü vantuz (yuvarlak)

## FGA 53 NBR-55 N018




Art.-Nr.: 10.01.06.00132



FGA 53 NBR-55 N018

### Teknik veriler

| Attribute                  | Value             |
|----------------------------|-------------------|
| Vantuz malzemesi           | Nitril kauçuk NBR |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55.0 Shore A      |
| Boyut                      | 53.00             |
| Körük Sayısı               | 1.5               |



Tasarım verileri FGA 53 NBR-55 N018

### Tasarım verileri

| Attribute    | Value    |
|--------------|----------|
| Yükseklik H2 | 12.30 mm |
| Yükseklik H  | 34.00 mm |
| Dış çap D1   | 58.6 mm  |
| Kafa çapı Dk | 18.0 mm  |
| İç çap d1    | 14.5 mm  |
| d2           | 33.0 mm  |
| İç çap d     | 8.00 mm  |
| Yay stroku Z | 15.0 mm  |
| Çap Ds       | 50.0 mm  |
| Yükseklik H3 | 19.00 mm |

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00132](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00132)

Art.-Nr.: 10.01.06.00132

**Teknik veriler**

| Attribute                          | Value             |
|------------------------------------|-------------------|
| Vantuz malzemesi                   | Nitril kauçuk NBR |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 75.0 mm           |
| Emme kuvveti (-600mbar)            | 51.30 N           |
| Ağırlık                            | 18.3 g            |
| Boyut                              | 53.00             |
| Körük Sayısı                       | 1.5               |
| Ürün ailesi                        | FGA               |

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.06.00132](http://www.schmalz.com/10.01.06.00132)

**Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.06.00132**

| Typ                    | Ürün numarası             |
|------------------------|---------------------------|
| Vantuz bağlantı nipeli | SA-NIP N018 G1/4-AG DN440 |
| Vantuz bağlantı nipeli | SA-NIP N018 G1/4-IG DN440 |

[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00132](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00132)