

Art.-Nr.: 10.01.06.00167



FSG 85 VU1-72 G1/4-IG ON


Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Vulkollan VU1
Dureté de la matière [Shore A]	72,0 Shore A
Taille	85,00
Nombre de soufflets	2,5
Connexion	G1/4"-F
Matière de l'insert	Aluminium

La ventouse FSG VU1 (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée montée. Le produit consiste en :

- Ventouse de type FG VU1 – pièce en élastomère, disponible en différents diamètres
- Insert de connexion de type SA-NIP – disponible en différents filetages

Pièces de rechange disponibles : ventouse FG VU1, insert de connexion SA-NIP



Données de construction FSG 85 VU1-72 G1/4-IG ON

Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	100,00 mm
Diamètre nominal dn	6,00 mm
d2	51,0 mm
Filetage G1	G1/4"-F
Longueur du filetage LG1	12,0 mm
Taille de la clé SW1	22,0 mm
Allongement du ressort Z	38,0 mm
Diamètre Ds	80,2 mm
Diamètre Dmax(S)	90,0 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Art.-Nr.: 10.01.06.00167

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Famille d'insert	N 015
Matière de la ventouse	Vulkollan VU1
Dureté de la matière [Shore A]	72,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	6,0 mm
Rayon min. de la pièce (convexe)	60,0 mm
Force de rupture	250,00 N
Force d'aspiration (-600mbar)	120,00 N
Poids propre	145,0 g
Volume	201,577 cm ³
Taille	85,00
Nombre de soufflets	2,5
Famille de produits	FSG

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.06.00167

**Données de commande des pièces de rechange 10.01.06.00167**

Typ		num
Insert de raccordement de ventouse	SA-NIP N015 G1/4-IG DN600	10.01.06.00182
Ventouse à soufflets (ronde)	FG 85 VU1-72 N015 ON	10.01.06.00209

**Données de commande des pièces d'usure 10.01.06.00167**

Typ		num
Ventouse à soufflets (ronde)	FG 85 VU1-72 N015 ON	10.01.06.00209

