

Art.-Nr.: 10.01.06.00170

**Données techniques**


Matière de la ventouse	Vulkollan VU1
Dureté de la matière [Shore A]	72,0 Shore A
Taille	85,00
Nombre de soufflets	1,5
Connexion	G1/4"-F
Matière de l'insert	Aluminium

FSGA 85 VU1-72 G1/4-IG ON

La ventouse FSGA VU1 (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée montée. Le produit consiste en :

- Ventouse de type FGA VU1 – pièce en élastomère, disponible en différents diamètres, rainure à huile en option
- Insert de connexion de type SA-NIP – disponible en différents filetages

Pièces de rechange disponibles : ventouse FGA VU1, insert de connexion SA-NIP / Rond. de raccordement SA-SCHE

**Données de construction**

Hauteur H	62,00 mm
Diamètre nominal dn	6,00 mm
d2	50,2 mm
Filetage G1	G1/4"-F
Longueur du filetage LG1	12,0 mm
Taille de la clé SW1	22,0 mm
Allongement du ressort Z	15,0 mm
Diamètre Ds	82,5 mm
Diamètre Dmax(S)	86,5 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données de construction FSGA 85 VU1-72 G1/4-IG ON


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00170

1

Art.-Nr.: 10.01.06.00170

**Données techniques**

Famille d'insert	N 015
Matière de la ventouse	Vulkollan VU1
Dureté de la matière [Shore A]	72,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	6,0 mm
Rayon min. de la pièce (convexe)	80,0 mm
Force de rupture	250,00 N
Force d'aspiration (-600mbar)	140,00 N
Poids propre	113,80 g
Volume	75,897 cm ³
Taille	85,00
Nombre de soufflets	1,5
Famille de produits	FSGA

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Données de commande pièce de rechange 10.01.06.00170**

Typ		Nombre d'article
Insert de raccordement de ventouse	SA-NIP N015 G1/4-IG DN600	10.01.06.00182
Ventouse à soufflets (ronde)	FGA 85 VU1-72 N015 ON	10.01.06.00190

**Données de commande pièces d'usure 10.01.06.00170**

Typ		Nombre d'article
Ventouse à soufflets (ronde)	FGA 85 VU1-72 N015 ON	10.01.06.00190

