

Art.-Nr.: 10.01.06.00171

**Dati tecnici**


| Attributo | Valore |
|---------------------------------|---------------|
| Materiale della ventosa | Vulkollan VU1 |
| Durezza del materiale [Shore A] | 72,0 Shore A |
| Misura | 60,00 |
| Numero di pieghe | 2,5 |
| Connessione | G1/4"-IG |
| Materiale del nipplo | Alluminio |

FSG 60 VU1-72 G1/4-IG ON

La ventosa FSG VU1 (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:

- Ventosa del tipo FG VU1 – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri
- Nipplo di connessione del tipo SA-NIP – disponibile con diverse filettature

Parti di ricambio disponibili: ventosa FG VU1, nipplo di connessione SA-NIP

**Dati di costruzione**

| Attributo | Valore |
|---------------------------------|----------|
| Altezza H | 70,00 mm |
| Diametro nominale dn | 6,00 mm |
| d2 | 36,0 mm |
| Filettatura G1 | G1/4"-IG |
| Lunghezza della filettatura LG1 | 12,0 mm |
| Misura della chiave SW1 | 17,0 mm |
| Freccia elastica Z | 30,0 mm |
| Diametro Ds | 59,0 mm |
| Diametro Dmax(S) | 62,5 mm |

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati di costruzione FSG 60 VU1-72 G1/4-IG ON



Art.-Nr.: 10.01.06.00171

**Dati tecnici**

| Attributo | Valore |
|--|------------------------|
| Famiglia di nippi | N 014 |
| Materiale della ventosa | Vulkollan VU1 |
| Durezza del materiale [Shore A] | 72,0 Shore A |
| Diametro interno del tubo (raccomandato) d | 6,0 mm |
| Raggio pezzo min. (convesso) | 50,0 mm |
| Forza di strappo | 100,00 N |
| Forza di presa (-600 mbar) | 61,00 N |
| Peso | 47,1 g |
| Volume | 66,755 cm ³ |
| Misura | 60,00 |
| Numero di pieghe | 2,5 |
| Famiglia di prodotti | FSG |

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.06.00171

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.06.00171**

| Typ | | codice articolo |
|--------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Nipplo di collegamento ventosa | SA-NIP N014 G1/4-IG DN600 | 10.01.06.00181 |
| Ventosa a soffietto (tondo) | FG 60 VU1-72 N014 ON | 10.01.06.00208 |

**Dati per l'ordinazione delle parti soggette a usura 10.01.06.00171**

| Typ | | codice articolo |
|-----------------------------|----------------------|-----------------|
| Ventosa a soffietto (tondo) | FG 60 VU1-72 N014 ON | 10.01.06.00208 |

