



Art.-Nr.: 10.01.06.00180



SA-NIP N013 G1/4-IG DN350

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material	Aluminio
Diámetro exterior D	12,50 mm
Rosca G1	G1/4"-HE
Ancho a través de los pisos SW2	5,0 mm
Longitud de montaje	15,00 mm
Tamaño nominal	350



Datos de diseño SA-NIP N013 G1/4-IG DN350

Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L1	28,50 mm
Longitud L2	11,50 mm
Longitud L	15,00 mm
Diámetro exterior D2	8,5 mm
Diámetro exterior D	12,50 mm
Diámetro nominal dn	3,50 mm
Rosca G1	G1/4"-HE
Longitud de rosca LG1	12,0 mm
Tamaño de la llave SW1	17,0 mm
Ancho a través de los pisos SW2	5,0 mm

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Familia de boquillas	N 013
Peso	7,8 g
Material	Aluminio



Boquilla de conexión de ventosa

SA-NIP N013 G1/4-IG DN350



Art.-Nr.: 10.01.06.00180



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.06.00180



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00180