



Art.-Nr.: 10.01.06.00182



SA-NIP N015 G1/4-IG DN600

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière	Aluminium
Diamètre extérieur D	18,00 mm
Filetage G1	G1/4"-F
Largeur des appartements SW2	6,0 mm
Longueur d'adaptation	15,00 mm
Taille	600



Données de construction SA-NIP N015 G1/4-IG DN600

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L1	37,50 mm
Longueur L2	19,50 mm
Longueur L	15,00 mm
Diamètre extérieur D2	14,0 mm
Diamètre extérieur D	18,00 mm
Diamètre nominal dn	6,00 mm
Filetage G1	G1/4"-F
Longueur du filetage LG1	13,0 mm
Taille de la clé SW1	22,0 mm
Largeur des appartements SW2	6,0 mm

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Famille d'insert	N 015
Poids propre	21,3 g
Matière	Aluminium



Insert de raccordement de ventouse

SA-NIP N015 G1/4-IG DN600



Art.-Nr.: 10.01.06.00182



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.06.00182



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00182