


Art.-Nr.: 10.01.06.00183



SA-NIP N013 G1/4-AG DN350

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière	Aluminium
Diamètre extérieur D	12,50 mm
Filetage G1	G1/4"-M
Largeur des appartements SW2	5,0 mm
Longueur d'adaptation	5,00 mm
Taille	350



Données de construction SA-NIP N013 G1/4-AG DN350

**Données de construction**

Attribut	Valeur
Longueur L1	28,50 mm
Longueur L2	11,50 mm
Longueur L	5,00 mm
Diamètre extérieur D2	8,5 mm
Diamètre extérieur D	12,50 mm
Diamètre nominal dn	3,50 mm
Filetage G1	G1/4"-M
Longueur du filetage LG1	10,0 mm
Taille de la clé SW1	17,0 mm
Largeur des appartements SW2	5,0 mm

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Famille d'insert	N 013
Poids propre	8,3 g
Matière	Aluminium



Insert de raccordement de ventouse

## SA-NIP N013 G1/4-AG DN350



Art.-Nr.: 10.01.06.00183



**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.01.06.00183](http://www.schmalz.com/10.01.06.00183)



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00183](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00183)