

Art.-Nr.: 10.01.06.00198



FSGA 60 VU1-72 G1/4-AG ON


Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Vulkollan VU1
Durezza del materiale [Shore A]	72,0 Shore A
Misura	60,00
Numero di pieghe	1,5
Connessione	G1/4"-AG
Materiale del nipplo	Alluminio

La ventosa FSGA VU1 (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:

- Ventosa del tipo FGA VU1 – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri, opzionale con scanalatura olio
- Nipplo di connessione del tipo SA-NIP – disponibile con diverse filettature

Parti di ricambio disponibili: ventosa FGA VU1, nipplo di connessione SA-NIP / Disco di collegamento SA-SCHE



Dati di costruzione FSGA 60 VU1-72 G1/4-AG ON

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	39,00 mm
Diametro nominale dn	6,00 mm
d2	40,0 mm
Filettatura G1	G1/4"-AG
Lunghezza della filettatura LG1	10,0 mm
Misura della chiave SW1	17,0 mm
Freccia elastica Z	12,5 mm
Diametro Ds	57,0 mm
Diametro Dmax(S)	61,5 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Art.-Nr.: 10.01.06.00198

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Famiglia di nippli	N 014
Materiale della ventosa	Vulkollan VU1
Durezza del materiale [Shore A]	72,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	6,0 mm
Raggio pezzo min. (convesso)	50,0 mm
Forza di strappo	120,00 N
Forza di presa (-600 mbar)	75,00 N
Peso	38,2 g
Volume	34,270 cm ³
Misura	60,00
Numero di pieghe	1,5
Famiglia di prodotti	FSGA

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.06.00198

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.06.00198**

Typ	codice articolo
Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N014 G1/4-AG DN600
	10.01.06.00184

**Dati per l'ordinazione delle parti soggette a usura 10.01.06.00198**

Typ	codice articolo
Ventosa a soffiETTO (tondo)	FGA 60 VU1-72 N014 ON
	10.01.06.00207

