

Art.-Nr.: 10.01.06.00236

**Dati tecnici**


Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Vulkollan VU1
Durezza del materiale [Shore A]	72,0 Shore A
Misura	60,00
Numero di pieghe	2,5
Connessione	G1/4"-IG
Materiale del nipplo	Alluminio

FSG 60 VU1-72 G1/4-IG

La ventosa FSG VU1 (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:

- Ventosa del tipo FG VU1 – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri
- Nipplo di connessione del tipo SA-NIP – disponibile con diverse filettature

Parti di ricambio disponibili: ventosa FG VU1, nipplo di connessione SA-NIP

**Dati di costruzione**

Attributo	Valore
Altezza H	70,00 mm
Diametro nominale dn	6,00 mm
d2	36,0 mm
Filettatura G1	G1/4"-IG
Lunghezza della filettatura LG1	12,0 mm
Misura della chiave SW1	17,0 mm
Freccia elastica Z	30,0 mm
Diametro Ds	59,0 mm
Diametro Dmax(S)	62,5 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati di costruzione FSG 60 VU1-72 G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.00236

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Famiglia di nippi	N 014
Materiale della ventosa	Vulkollan VU1
Durezza del materiale [Shore A]	72,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	6,0 mm
Raggio pezzo min. (convesso)	50,0 mm
Forza di strappo	100,00 N
Forza di presa (-600 mbar)	61,00 N
Peso	47,1 g
Volume	61,000 cm <sup>3</sup>
Misura	60,00
Numero di pieghe	2,5
Famiglia di prodotti	FSG

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.06.00236](http://www.schmalz.com/10.01.06.00236)

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.06.00236**

Typ		codice articolo
Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N014 G1/4-IG DN600	10.01.06.00181
Ventosa a soffietto (tondo)	FG 60 VU1-72 N014	10.01.06.00174

**Dati per l'ordinazione delle parti soggette a usura 10.01.06.00236**

Typ		codice articolo
Ventosa a soffietto (tondo)	FG 60 VU1-72 N014	10.01.06.00174

