

Körüklü vantuzlar (yuvarlak)  
**FSG 85 VU1-72 G1/4-IG**



Art.-Nr.: 10.01.06.00237



### Teknik veriler


| Attribute                  | Value         |
|----------------------------|---------------|
| Vantuz malzemesi           | Vulkollan VU1 |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 72.0 Shore A  |
| Boyut                      | 85.00         |
| Körük Sayısı               | 2.5           |
| Bağlantı                   | G1/4"-F       |
| Meme ucu malzemesi         | Alüminyum     |

FSG 85 VU1-72 G1/4-IG

FSG VU1 vantuz (elastomer parça + bağlantı nipeli) monte edilmiş olarak teslim edilir. Montaj şunlardan oluşur:

- FG VU1 tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli çaplarda mevcuttur
- SA-NIP tipi bağlantı nipeli - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: vantuz FG VU1, bağlantı nipeli SA-NIP



### Tasarım verileri

| Attribute          | Value     |
|--------------------|-----------|
| Yükseklik H        | 100.00 mm |
| Nominal çap dn     | 6.00 mm   |
| d2                 | 51.0 mm   |
| Diş G1             | G1/4"-F   |
| Diş uzunluğu LG1   | 12.0 mm   |
| Anahtar boyutu SW1 | 22.0 mm   |
| Yay stroku Z       | 38.0 mm   |
| Çap Ds             | 80.2 mm   |
| Çap Dmax(S)        | 90.0 mm   |

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Tasarım verileri FSG 85 VU1-72 G1/4-IG



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00237](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00237)

Körüklü vantuzlar (yuvarlak)  
**FSG 85 VU1-72 G1/4-IG**



Art.-Nr.: 10.01.06.00237



**Teknik veriler**

| Attribute                          | Value                   |
|------------------------------------|-------------------------|
| Meme ucu ailesi                    | N 015                   |
| Vantuz malzemesi                   | Vulkollan VU1           |
| Malzeme sertliği [Shore A]         | 72.0 Shore A            |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d     | 6.0 mm                  |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 60.0 mm                 |
| Çekme kuvveti                      | 250.00 N                |
| Emme kuvveti (-600mbar)            | 120.00 N                |
| Ağırlık                            | 145.0 g                 |
| Cilt                               | 201.282 cm <sup>3</sup> |
| Boyut                              | 85.00                   |
| Körük Sayısı                       | 2.5                     |
| Ürün ailesi                        | FSG                     |

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.06.00237](http://www.schmalz.com/10.01.06.00237)



**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.06.00237**

| Typ                       | Ürün numarası             |
|---------------------------|---------------------------|
| Vantuz bağlantı nipel     | SA-NIP N015 G1/4-IG DN600 |
| Körüklü vantuz (yuvarlak) | FG 85 VU1-72 N015         |



**Aşınma parçaları için sipariş verileri 10.01.06.00237**

| Typ                       | Ürün numarası     |
|---------------------------|-------------------|
| Körüklü vantuz (yuvarlak) | FG 85 VU1-72 N015 |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00237](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00237)