



FSG 85 VU1-72 G1/4-AG


Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Vulkollan VU1
Durezza del materiale [Shore A]	72,0 Shore A
Misura	85,00
Numero di pieghe	2,5
Connessione	G1/4"-AG
Materiale del nipplo	Alluminio

La ventosa FSG VU1 (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:

- Ventosa del tipo FG VU1 – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri
- Nipplo di connessione del tipo SA-NIP – disponibile con diverse filettature

Parti di ricambio disponibili: ventosa FG VU1, nipplo di connessione SA-NIP



Dati di costruzione FSG 85 VU1-72 G1/4-AG

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	90,00 mm
Diametro nominale dn	6,00 mm
d2	51,0 mm
Filettatura G1	G1/4"-AG
Lunghezza della filettatura LG1	10,0 mm
Misura della chiave SW1	22,0 mm
Freccia elastica Z	38,0 mm
Diametro Ds	80,2 mm
Diametro Dmax(S)	90,0 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Art.-Nr.: 10.01.06.00239

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Famiglia di nippli	N 015
Materiale della ventosa	Vulkollan VU1
Durezza del materiale [Shore A]	72,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	6,0 mm
Raggio pezzo min. (convesso)	60,0 mm
Forza di strappo	250,00 N
Forza di presa (-600 mbar)	120,00 N
Peso	140,4 g
Volume	201,282 cm ³
Misura	85,00
Numero di pieghe	2,5
Famiglia di prodotti	FSG

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.06.00239

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.06.00239**

Typ	codice articolo
Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N015 G1/4-AG DN600
	10.01.06.00185

**Dati per l'ordinazione delle parti soggette a usura 10.01.06.00239**

Typ	codice articolo
Ventosa a soffiETTO (tondo)	FG 85 VU1-72 N015
	10.01.06.00175

