

Art.-Nr.: 10.01.06.00241



FSGA 85 VU1-72 G1/4-IG


Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Vulkollan VU1
Durezza del materiale [Shore A]	72,0 Shore A
Misura	85,00
Numero di pieghe	1,5
Connessione	G1/4"-IG
Materiale del nipplo	Alluminio

La ventosa FSGA VU1 (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:

- Ventosa del tipo FGA VU1 – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri, opzionale con scanalatura olio
- Nipplo di connessione del tipo SA-NIP – disponibile con diverse filettature

Parti di ricambio disponibili: ventosa FGA VU1, nipplo di connessione SA-NIP / Disco di collegamento SA-SCHE



Dati di costruzione FSGA 85 VU1-72 G1/4-IG

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	62,00 mm
Diametro nominale dn	6,00 mm
d2	50,2 mm
Filettatura G1	G1/4"-IG
Lunghezza della filettatura LG1	12,0 mm
Misura della chiave SW1	22,0 mm
Freccia elastica Z	15,0 mm
Diametro Ds	82,5 mm
Diametro Dmax(S)	86,5 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3



Art.-Nr.: 10.01.06.00241

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Famiglia di nippli	N 015
Materiale della ventosa	Vulkollan VU1
Durezza del materiale [Shore A]	72,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	6,0 mm
Raggio pezzo min. (convesso)	80,0 mm
Forza di strappo	250,00 N
Forza di presa (-600 mbar)	140,00 N
Peso	113,80 g
Volume	80,210 cm ³
Misura	85,00
Numero di pieghe	1,5
Famiglia di prodotti	FSGA

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.06.00241

**Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.01.06.00241**

Typ		Numero articolo
Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N015 G1/4-IG DN600	10.01.06.00182
Ventosa a soffietto (tondo)	FGA 85 VU1-72 N015	10.01.06.00179

**Dati di ordinazione pezzi soggetti a usura 10.01.06.00241**

Typ		Numero articolo
Ventosa a soffietto (tondo)	FGA 85 VU1-72 N015	10.01.06.00179

