

**Teknik veriler**


| Attribute                  | Value         |
|----------------------------|---------------|
| Vantuz malzemesi           | Vulkollan VU1 |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 72.0 Shore A  |
| Boyut                      | 60.00         |
| Körük Sayısı               | 1.5           |
| Bağlantı                   | G1/4"-M       |
| Meme ucu malzemesi         | Alüminyum     |

FSGA 60 VU1-72 G1/4-AG

Vantuz FSGA VU1 (elastomer parça + bağlantı nipeli) monte edilmiş olarak teslim edilir. Montaj şunlardan oluşur:

- FGA VU1 tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli çaplarda mevcuttur, isteğe bağlı olarak yağ oluğu ile
- SA-NIP tipi bağlantı nipeli - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: vantuz FGA VU1, bağlantı nipeli SA-NIP / bağlantı diski SA-SCHE

**Tasarım verileri**

| Attribute          | Value    |
|--------------------|----------|
| Yükseklik H        | 39.00 mm |
| Nominal çap dn     | 6.00 mm  |
| d2                 | 41.0 mm  |
| Diş G1             | G1/4"-M  |
| Diş uzunluğu LG1   | 10.0 mm  |
| Anahtar boyutu SW1 | 17.0 mm  |
| Yay stroku Z       | 12.5 mm  |
| Çap Ds             | 59.0 mm  |
| Çap Dmax(S)        | 61.5 mm  |

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Tasarım verileri FSGA 60 VU1-72 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.00242

**Teknik veriler**

| Attribute                          | Value                  |
|------------------------------------|------------------------|
| Meme ucu ailesi                    | N 014                  |
| Vantuz malzemesi                   | Vulkollan VU1          |
| Malzeme sertliği [Shore A]         | 72.0 Shore A           |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d     | 6.0 mm                 |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 50.0 mm                |
| Çekme kuvveti                      | 120.00 N               |
| Emme kuvveti (-600mbar)            | 75.00 N                |
| Ağırlık                            | 38.2 g                 |
| Cilt                               | 31.000 cm <sup>3</sup> |
| Boyut                              | 60.00                  |
| Körük Sayısı                       | 1.5                    |
| Ürün ailesi                        | FSGA                   |

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.06.00242](http://www.schmalz.com/10.01.06.00242)

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.06.00242**

| Typ                   | Ürün numarası             |
|-----------------------|---------------------------|
| Vantuz bağlantı nipel | SA-NIP N014 G1/4-AG DN600 |
|                       | 10.01.06.00184            |

**Aşınma parçaları için sipariş verileri 10.01.06.00242**

| Typ                       | Ürün numarası      |
|---------------------------|--------------------|
| Körüklü vantuz (yuvarlak) | FGA 60 VU1-72 N014 |
|                           | 10.01.06.00178     |

[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00242](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00242)