Ventouse à soufflets (ronde)

# FGA 50 VU1-72 N011 ON

Art.-Nr.: 10.01.06.00302

FGA 50 VU1-72 N011 ON

## Données techniques

| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matière de la ventouse | Vulkollan VU1 |
| Dureté de la matière [Shore A] | 72,0 Shore A |
| Taille | 50,00 |
| Nombre de soufflets | 1,5 |




Données de construction FGA 50 VU1-72 N011 ON

## Données de construction

| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Hauteur H2 | 8,00 mm |
| Hauteur H | 32,50 mm |
| Diamètre extérieur D1 | 50,0 mm |
| Diamètre de la tête Dk | 17,5 mm |
| Diamètre intérieur d1 | 13,6 mm |
| d2 | 33,5 mm |
| Diamètre intérieur d | 8,00 mm |
| Allongement du ressort Z | 14,5 mm |
| Diamètre Ds | 47,0 mm |
| Hauteur H3 | 17,80 mm |

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3



**Contacter Schmalz :** Schmalz S.A.S • Le Prométhée • 65, Avenue du Général de Gaulle • 77420 Champs-sur-Marne • +33 1 6473 1730 • schmalz@schmalz.fr

Ventouse à soufflets (ronde)

# FGA 50 VU1-72 N011 ON

Art.-Nr.: 10.01.06.00302

## Données techniques

| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matière de la ventouse | Vulkollan VU1 |
| Rayon min. de la pièce (convexe) | 50,0 mm |
| Force de rupture | 88,00 N |
| Force d'aspiration (-600mbar) | 53,00 N |
| Poids propre | 18,1 g |
| Volume | 24,151 $cm^3$ |
| Taille | 50,00 |
| Nombre de soufflets | 1,5 |
| Famille de produits | FGA |

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

## Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : **www.schmalz.com/10.01.06.00302**

## Données de commande des accessoires 10.01.06.00302

| Typ | | num |
|---|---|---|
| Insert de raccordement de ventouse | SA-NIP N011 G1/4-AG DN350 | 10.01.01.10663 |
| Insert de raccordement de ventouse | SA-NIP N011 G1/4-IG DN350 | 10.01.01.00412 |



**Contacter Schmalz :** Schmalz S.A.S • Le Prométhée • 65, Avenue du Général de Gaulle • 77420 Champs-sur-Marne • +33 1 6473 1730 • schmalz@schmalz.fr